

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942721 1000
GTIN	4062406072643
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Profondità	700 mm

Larghezza	1000 mm
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	40
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	70 kg
Altezza utile	845 mm
Altezza	1000 mm
Profondità in G	28
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942573 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942573 125
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942573 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Maniglia Modello 1	958490 1
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200