

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena,  
Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942745 2000
GTIN	4062406072698
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 60×28G. Cassetti adatti: 26×20G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

**Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	28

ComfortClose	no
Profondità	700 mm
Altezza utile	1863 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Posizionamento maniglia	al centro
Larghezza	1500 mm
Larghezza in G	60
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	2000 mm
Peso	198 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	942580 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	942580 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm	940514 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942580 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942580 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30