

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942767 1000
GTIN	4062406072742
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Larghezza in G	80
Profondità in G	28
Posizionamento maniglia	in alto

Larghezza	2000 mm
Altezza utile	863 mm
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
Peso	138 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942583 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942583 125
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942583 300
	942583 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm

942583 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm

942583 200

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21