



Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639066 6
GTIN	4018754261109
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešibriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M22 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M5 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 18 vnt. Nr. 642200 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. panašūs į Nr. 643650 dyd. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams

Dalių skaičius	32
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642200 34
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642200 32
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642200 12
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642200 11
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642200 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642200 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642200 15
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642200 8
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642200 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21