



Kardaninis šarnyras 1/2 colių, Tipas: 1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti.

Standartas:

DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

visas ilgis: 71 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	71 mm
su QuickRelease	ne
Produkto rūšis	Jungiamoji dalis

Priedai

Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 31 vnt. Tipas 6	638016 6
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 63 vnt.	630021
Galvučių rinkinys, metrinės/colinės, 1/2 colio kvadratas 45 vnt.	638810
Užmaunamų raktų rinkinys ir atviras / žiedinis veržliaraktis, 1/2 colio kvadratas 47 vnt.	638561
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 31 vnt. Tipas 12	638016 12
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt. Tipas 6	630016 6
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 32 vnt. Tipas 6	639066 6
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt. Tipas 6	637816 6
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 39 vnt.	639261
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 21 vnt. Tipas 6	638166 6
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 28 vnt. Tipas 6	637916 6
Torx® galvučių rinkinys, 1/2 colio kvadratas 21 vnt.	639701
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt. Tipas 12	637816 12
Užmaunamų colinių raktų rinkinys, 1/2 colio kvadratas 23 vnt.	638711