



Set di giraviti Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolati, Numero di giraviti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	663013 4
GTIN	7610733273836
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell'isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d'acqua per verificarne la resistenza.

Ø ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per morsetti a vite e a molla in profondità (Ø lama = Ø isolamento nella parte anteriore della lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all'impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Contenuto:

Cad. 1 giraviti n. art. 663003: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	4
--------------------	---

Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 5,5 mm	663003 5,5
Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 4 mm	663003 4
Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 6,5 mm	663003 6,5
Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 3,5 mm	663003 3,5