

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M5X0,5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130001 M5X0,5 |
| GTIN | 4062406000592 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø Codolo D_s : 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------|
| Numero taglienti Z | 3 |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm |
| Ø Preforo | 4,5 mm |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm |
| Ø Filettatura | 5 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale da taglio | HSS E |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Profondità filettatura | 15 mm |
| Passo della filettatura | 0,5 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Misura del filetto | M5×0,5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |