

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M3,5X0,35****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 130006 M3,5X0,35 |
| GTIN | 4062406007638 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,35 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 4 mm
Quadro del codolo □: 3 mm
Ø Preforo: 3,15 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Quadro del codolo □ | 3 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Filettatura | 3,5 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Passo della filettatura | 0,35 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Ø Preforo | 3,15 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Profondità filettatura | 10,5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Misura del filetto | M3,5 × 0,35 |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

| | |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |