

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M22X2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130015 M22X2 |
| GTIN | 4062406019686 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 2 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 18 mm
Quadro del codolo □: 14,5 mm
Ø Preforo: 20 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Lunghezza complessiva L | 140 mm |
| Ø Codolo D _s | 18 mm |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Ø Preforo | 20 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Quadro del codolo □ | 14,5 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Profondità filettatura | 55 mm |
| ∅ Filettatura | 22 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M22×2 |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

| | |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |