



**Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir baziniais ir kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 200/6**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Produktų klasė	33U

## Aprašymas

### Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki  $\varnothing$  315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai  $\varnothing$ .

### Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

### Standartas:

**DIN 702-3.**

### Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

**Tiekimo sudėtis:**

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu bazinių ir kietų keičiamų kumštelių.

**Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 313200 - 313350.

## Techninis aprašymas

Pralaidumas E	52 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Svoris	18,6 kg
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	72 - 224 mm
Išorinis Ø A	206 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	8 - 208 mm
Centravimo kūgio Ø B	106,39 mm
maksimalus sūkių skaičius	4800 min <sup>-1</sup>
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	7 mm
Tipas	200
Atraminių varžtų dydis	M12
Kūginis laikiklis	6
Rakto vidinis šešiabriaunis K	12 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

## Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313250 200

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 200

313205 200

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 200

313207 200

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313210 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersiniai dantukai Tinka griebtuvams 200

313200 200