


**Garant****Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 19****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952452 19
GTIN	4062406090708
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952452: 1 vnt.

GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	24
Gylis	600 mm
Įrankių skaičius	19
Plotis	200 mm
Plotis G	8
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	2,062 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×24

mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613600 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613600 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613600 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613600 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613600 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613600 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613600 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613600 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613600 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613600 15
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952452	952001 952452
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17