

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 150, 150, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza	800 mm

Numero di porte	0
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassetti	5
Larghezza	600 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	250 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	86 kg
Altezza utile	700 mm
Altezza utile per cassetti	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità utile cassetti	500 mm
Profondità	600 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

---

**Accessori**

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930533 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930533 150
Corpo per cassette Altezza 800 mm	930525 800
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930533 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10