

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/6A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm

Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza utile per cassette	800 mm
Altezza utile	800 mm
Altezza	900 mm
Cassette profondità utile in G	20
Peso	97 kg
Numero dei cassette	6
Cassette larghezza utile in G	20
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	600 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

## Accessori

Corpo per cassette Altezza 900 mm	930525 900
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930533 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930533 150
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930533 100