



## Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir baziniais ir kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 160/5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Produktų klasė	33U

### Aprašymas

#### Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki  $\varnothing$  315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai  $\varnothing$ .

#### Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

**Tiekimo sudėtis:**

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu bazinių ir kietų keičiamų kumštelių.

**Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 313200 - 313350.

## Techninis aprašymas

Centravimo kūgio Ø B	82,575 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	5 - 170 mm
Išorinis Ø A	165 mm
Pralaidumas E	42 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	65 - 186 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Kūginis laikiklis	5
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	6,5 mm
Svoris	9,6 kg
Tipas	160
maksimalus sūkių skaičius	5400 min <sup>-1</sup>
Rakto vidinis šešiabriaunis K	12 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

## Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 160

313250 160

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 160

313200 160

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 160

313210 160

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 160

313205 160

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 160

313207 160