

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti 30×24G, completo di cassetti 26×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm

Larghezza	750 mm
Profondità	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Numero di porte	0
Profondità utile cassette	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Numero dei cassette	6
Peso	106 kg
Altezza utile per cassette	700 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

**Accessori**

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 800 mm	930625 800
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930633 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930633 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930633 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930633 75
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10