

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	500 mm

Numero di porte	0
Altezza utile per cassette	900 mm
Altezza	1000 mm
Numero dei cassette	6
Altezza utile	900 mm
Peso	154 kg
Profondità	600 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Larghezza	1000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	36
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	930735 1000
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930743 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930743 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930743 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	930743 300
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930743 75