

Garant
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 12 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637662 6
GTIN	4062406061302
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M16.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 642229 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 130; 255

1 Cricchetto: n. art. 640025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Riempimento di un cassetto in G: 6x14

Altezza: 52 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 10-24 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Numero pezzi	12

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	10-24 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	176 mm
Altezza	52 mm
Riempimento di un cassetto in G	6x14
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642229 19
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Inserto in espanso PUR Per assortimento 637662	630304 637662
Box modulare Modello 3B	630305 3B
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642229 17
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642229 13
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642229 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642229 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642229 22
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642229 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642229 16
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642229 10