

Garant

Pristatomas sunkių daiktų stelažas su 1 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna, Naudingasis gylis 1350 mm, Aukštis: 2500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993411 2500
GTIN	4062406097998
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su **3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis** (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu. **Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi)**, viršutinė perdanga ir galinė siena (5 dalių).

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažytos milteliniu būdu**.

Pastaba:

- **Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.**
- **Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310 – 993316.**
- **Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm², paskirstyta apkrova kiekvienam m² 3290 kg/m².**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	2390 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos aukštis	35 mm
Viršutinės perdangos keliamoji galia	500 kg
100 % ištraukiamų lentynų skaičius	4
Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos)	4000 kg
Aukštis	2500 mm
Ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
medžiagos storis	2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	4000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 1350 mm
Plotis	1020 mm
Gylis	1370 mm
Naudingas plotis	920 mm
Naudingasis gylis	1350 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis	830 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos gylis	1200 mm
Padėklų sandėliavimas	Padėklų išilginis sandėliavimas
Produkto rūšis	Sunkių daiktų stelažas