

Garant**Montavimo vežimėlis su GARANT dėžutėmis be priekinės sienelės, Dėžučių be priekinės sienelės skaičius: 84****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918595 84
GTIN	4062406098063
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Montavimo vežimėlis Nr.918590 dyd.1300 su GARANT dėžutėmis be priekinės sienelės.

Rėmai ir viršus iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti.

Srieginės įvorės rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. **4 nulenkiama ratukai** (2 iš jų su fiksatoriais, Ø **125 mm**) žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulė su ratukais ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene® apvalkalu užtikrina saugų darbą. Komplektuojama su 6 Multifix dėžutėmis be priekinės sienelės Nr. 928230 dyd. 1000/AA1, taip pat 6 vnt. Nr. 928230 dyd. 1000/AB1.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Ratukų medžiaga	Žymių nepaliekanči poliuretano danga
Dėžučių be priekinės sienelės skaičius	84

Svoris	90 kg
maksimali keliamoji galia	200 kg
Tinklelis kabinimui	50 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Aukštis	1300 mm
Naud. aukštis	970 mm
Plotis be rankenos	1000 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Gylis	700 mm
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	1100 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis

Priedai

Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE
Valdomi ratukai Tipas 2	920137 2
Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AB1	928230 1000/AB1
Valdomi ratukai Tipas 1	920137 1
Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AA1	928230 1000/AA1
Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK
Medžiagų vežimėlis Aukštis 1300 mm	918590 1300
Multifix Tinka modeliui 1000	928201 1000

Dėžutė be priekinės sienelės Tipas AB1

963301 AB1

Dėžutė be priekinės sienelės Tipas AA1

963301 AA1