

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm

Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	800 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Profondità utile cassette	600 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Altezza utile per cassette	700 mm
Altezza utile	700 mm
Larghezza	600 mm
Peso	105 kg
Cassette profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Profondità	700 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	6
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×24G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

**Accessori**

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931043 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931043 150
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931035 800