

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Cassetti profondità utile in G	24
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassettei in G	26×24
Altezza	800 mm
Altezza fronte cassettei	50 mm
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	250 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza utile per cassettei	700 mm
Profondità utile cassettei	600 mm
Numero dei cassettei	6
Larghezza utile cassettei	650 mm
Altezza utile	700 mm
Peso	125 kg
ComfortClose	no
Profondità	700 mm
Larghezza	750 mm
Numero di porte	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931163 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931163 250
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931155 800