

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Cassetti larghezza utile in G	26

ComfortClose	no
Superficie utile dei cassettei in G	26×24
Profondità	700 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	200 mm
Numero dei cassettei	6
Larghezza utile cassettei	650 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	750 mm
Profondità utile cassettei	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile	900 mm
Altezza	1000 mm
Peso	135 kg
Altezza utile per cassettei	900 mm
Numero di porte	0
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931163 200
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000