

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931305 1250/8
GTIN	4062406063566
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm

Larghezza utile cassette	900 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Cassetti larghezza utile in G	36
Altezza utile per cassette	1150 mm
Numero dei cassette	8
Superficie utile dei cassette in G	36x24
Altezza	1250 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza utile	1150 mm
Peso	215 kg
Numero di porte	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931353 50
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931353 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931353 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931353 300
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931353 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931353 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931353 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931353 200
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931335 1250