


Garant**Adapteris Peilių galvutės / spyruokliuojanti įvorė ER, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301113 16
GTIN	4062406099022
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymė, plokštuma ties sujungimu ir ER spyruokliuojančios įvorės laikiklis šlifuoti, korpusas išorėje tiksliai šlifuotas, todėl užtikrina tolygią eigą ir balansavimo kokybę. Kuo mažesnei iškyšai su vidinėmis tvirtinimo veržlėmis (naudojama pasirinktinai su sandarinimo disku). Pragręžtas užtraukimo varžtas vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Labai lankstus sprendimas patrauklia kaina, bet kuris pjovimo galvūčių griebtuvas pakeičiamas į užspaudimo įvorių griebtuvą.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine) ir užtraukimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo žiedai Nr. 309630; 309635.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	78 mm
Išorinis Ø D	38 mm
skirta ER cangėms	25
Norma	DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Spyruokliuojančių įvorių laikiklis

Priedai

Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 15 mm	309630 15
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 9 mm	309630 9
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 5 mm	309630 5
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 8 mm	309630 8
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 7 mm	309630 7
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d SATZ mm	309630 SATZ
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 16 mm	309630 16
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 13 mm	309630 13
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 6 mm	309630 6
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 14 mm	309630 14
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 10 mm	309630 10
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 11 mm	309630 11
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 12 mm	309630 12
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 3 mm	309630 3

Sandinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 4 mm

309630 4