

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti	9
Numero di porte	0

Altezza utile	1400 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Profondità	600 mm
Altezza utile per cassette	1400 mm
Peso	224 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1500 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza	1000 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	36
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930743 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1500 mm	930735 1500
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930743 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930743 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930743 250