

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940011 750
GTIN	4062406067120
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	28 kg
ComfortClose	no

Altezza utile	595 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	1
Altezza	750 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	20
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940640 300
	940640 150

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 150 mm

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940640 75

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi
Modello F

940559 F

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
20

940552 20

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940640 125

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940640 100

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940640 200

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte
battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20

940550 20