

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940041 2000
GTIN	4062406067397
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
ComfortClose	no

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	2000 mm
Peso	86 kg
Larghezza	750 mm
Profondità	500 mm
Numero ripiani	5
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	1845 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
	940510 2000

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm

940501 2000

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940560 30

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30

958146 30