

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940053 750
GTIN	4062406067519
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	750 mm
Posizionamento maniglia	in basso

Altezza utile	595 mm
Peso	65 kg
ComfortClose	no
Numero ripiani	1
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	750 mm
Larghezza in G	30
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11