

Garant GRIDLINE

Armadio soprazoo con cassetto, ante in lamiera e policarbonato trasparente, 36x16G, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940113 750 |
| GTIN | 4062406068813 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G, con cassette 36x16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

Altezza frontali dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------|---|
| Numero ripiani | 1 |
|----------------|---|

| | |
|--|--|
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| ComfortClose | no |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza utile | 595 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Altezza | 750 mm |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera e policarb. trasparente |
| Larghezza | 1000 mm |
| Peso | 52 kg |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| Posizionamento maniglia | in basso |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Numero dei cassette | 1 |
| Profondità utile cassette | 400 mm |
| Larghezza in G | 40 |
| Larghezza utile cassette | 900 mm |
| Profondità in G | 20 |
| Cassette profondità utile in G | 16 |
| Cassette larghezza utile in G | 36 |
| Superficie utile dei cassette in G | 36×16 |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×16G |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Struttura armadio | Sopralzo |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |

Accessori

| | |
|---|----------------|
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm | 940642 125 |
| Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg | 950180 75 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm | 940642 300 |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 | 940560 40 |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm | 940511 750/800 |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 | 940550 40 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F | 940559 F |
| Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X16 | 951830 36X16 |
| Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 36X16 | 951885 36X16 |
| Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 | 940590 40 |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 | 940552 40 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm | 940642 75 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm | 940642 200 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm | 940642 100 |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm | 940501 750/800 |

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassettei 150 mm

940642 150

Tappetino in gomma scanalata per cassettei Dimensioni in G
36X16

951910 36X16