

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940127 1500
GTIN	4062406069094
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuso). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza	1500 mm
---------	---------

Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Numero ripiani	3
ComfortClose	no
Larghezza in G	50
Peso	120 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	1345 mm
Larghezza	1250 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 50X20	951980 50X20

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 1500 mm	940513 1500
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 50X20	951985 50X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50	958146 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21