

Garant GRIDLINE

Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in policarbonato trasparente, 26x14G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940197 1000
GTIN	4062406070007
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x20G, con cassette 26x14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

Altezza frontali dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1500 mm
Cassette larghezza utile in G	26

Peso	109 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità utile cassette	350 mm
Profondità	500 mm
Numero ripiani	4
Altezza	1000 mm
Larghezza in G	60
Superficie utile dei cassette in G	26×14
Numero dei cassette	2
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	863 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	14
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in basso
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg

950180 75