

Garant GRIDLINE

Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in policarbonato trasparente, 26x14G, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940197 750
GTIN	4062406069995
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x20G, con cassette 26x14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1500 mm
Peso	90 kg
Profondità utile cassette	350 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero dei cassette	2
Posizionamento maniglia	in basso
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette larghezza utile in G	26
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	14
Altezza	750 mm
Numero ripiani	2
Altezza utile	613 mm
Profondità in G	20
Superficie utile dei cassette in G	26×14
Larghezza in G	60
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close
Portata cassetto 75 kg

950180 75