

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940801 900
GTIN	4062406070410
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 20×20G. Cassetti adatti: 16×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	745 mm
Altezza	900 mm
Peso	30 kg
ComfortClose	no

Profondità in G	20
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	20
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 100 mm	940640 100
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 150 mm	940640 150
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 200 mm	940640 200
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 300 mm	940640 300
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 75 mm	940640 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125