

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940803 900
GTIN	4062406070472
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 20×20G. Cassetti adatti: 16×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	20
Altezza	900 mm

Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	30 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza utile	745 mm
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 75 mm	940640 75
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
	940640 125

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 125 mm

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940640 150

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940640 200

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940640 100

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940640 300