

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940803 1250
GTIN	4062406070496
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 20×20G. Cassetti adatti: 16×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente

Peso	38 kg
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	1250 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	20
ComfortClose	no
Altezza utile	1095 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 150 mm	940640 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 75 mm	940640 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 300 mm	940640 300
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 100 mm	940640 100
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 200 mm	940640 200
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20