

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940821 1250
GTIN	4062406070557
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30x20G. Cassetti adatti: 26x16G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Altezza utile	1095 mm
Peso	49 kg

Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	750 mm
Profondità in G	20
Altezza	1250 mm
Larghezza in G	30
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940641 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940641 100
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940641 150