

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940821 2000
GTIN	4062406070571
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×20G. Cassetti adatti: 26×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	30
ComfortClose	no

Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	al centro
Peso	71 kg
Profondità	500 mm
Altezza utile	1845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
	940641 300

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940641 100

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940552 30

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940641 200

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940641 150

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte
battenti Per altezza armadio 2000 mm

940501 2000

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante
a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm

940510 2000