

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940861 1000 |
| GTIN | 4062406070892 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Larghezza | 1250 mm |
| Posizionamento maniglia | in alto |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera piena |
| Profondità | 500 mm |

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Peso | 78 kg |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Larghezza in G | 50 |
| Altezza utile | 845 mm |
| ComfortClose | no |
| Altezza | 1000 mm |
| Profondità in G | 20 |
| Esecuzione | per dotazione personalizzata |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |

Accessori

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50 | 940552 50 |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50 | 940550 50 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50 | 940560 50 |
| Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50 | 940590 50 |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 1000/1250 mm | 940512 1000/1250 |

