

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,  
Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940863 1250
GTIN	4062406070977
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1250 mm
Profondità	500 mm
Altezza utile	1095 mm

Posizionamento maniglia	in alto
Struttura armadio	Armadio base
Peso	91 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	1250 mm
ComfortClose	no
Profondità in G	20
Larghezza in G	50
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11