

Garant GRIDLINE

Armadio base capiente con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941001 2000
GTIN	4062406071431
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	30
Numero ripiani	4
Larghezza	750 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Peso	128 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	28
Altezza utile	1845 mm
ComfortClose	no
Altezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942570 125
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942570 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942570 200
	942570 300

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

940559 F

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con ante battenti
Per altezza armadio 2000 mm

940501 2000

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G
Per altezza armadio 2000 mm

940510 2000

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

942570 100

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

942570 150

Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942530 30

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11