

Garant GRIDLINE

Armadio base capiente con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941021 2000
GTIN	4062406071493
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	28
Altezza	2000 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza in G	40
Numero ripiani	4
Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza utile	1845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Peso	146 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942573 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm	940511 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F