

Garant **GRIDLINE****Armadio soprazoo capiente con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941075 1000
GTIN	4062406071646
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	28
Posizionamento maniglia	in basso
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	1000 mm
Larghezza	2000 mm

Larghezza in G	80
Numero ripiani	2
Altezza utile	863 mm
Profondità	700 mm
Peso	160 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942583 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942583 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942583 300
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942583 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942583 150

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942583 75
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21