

Garant GRIDLINE

**Armadio soprazoo capiente con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941077 1000
GTIN	4062406071653
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero ripiani	2
Posizionamento maniglia	in basso
Profondità in G	28
ComfortClose	no

Larghezza in G	80
Profondità	700 mm
Peso	160 kg
Altezza	1000 mm
Larghezza	2000 mm
Altezza utile	863 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942583 100
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942583 200
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 150 mm	942583 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942583 300
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942583 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942583 75