

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942321 1000
GTIN	4062406072483
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Profondità	700 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Altezza	1000 mm
Larghezza in G	40
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	80 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	845 mm
Numero ripiani	2
Profondità in G	28
Larghezza	1000 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia Modello 1	958490 1
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942610 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G
28

958480 28

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000