

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942345 2000
GTIN	4062406072537
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no

Numero ripiani	10
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1845 mm
Larghezza	1500 mm
Profondità in G	28
Peso	163 kg
Larghezza in G	60
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942580 75
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942610 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	942580 125
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942580 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	942580 200
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm	940514 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300