

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942365 1000
GTIN	4062406072568
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	80
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	1000 mm

Profondità in G	28
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Numero ripiani	4
Larghezza	2000 mm
Peso	173 kg
Profondità	700 mm
Altezza utile	845 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942610 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942583 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942583 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942583 75
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942583 200
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm

942583 150

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm

942583 300