

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942721 2000
GTIN	4062406072650
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

**Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1000 mm
Profondità in G	28

ComfortClose	no
Altezza utile	1845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	al centro
Peso	119 kg
Larghezza in G	40
Profondità	700 mm
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200
	942573 300

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm

942573 150

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm

940511 2000

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm

942573 100

Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

942530 40

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm

942573 125

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 2000 mm

940501 2000