

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942703 1000
GTIN	4062406072629
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza	750 mm

Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no
Profondità in G	28
Peso	62 kg
Profondità	700 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	30
Altezza	1000 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942570 200
Maniglia Modello 1	958490 1
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm	942570 300
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942570 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	942570 125
Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942570 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942570 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250