

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942701 2000
GTIN	4062406072612
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	1845 mm
Larghezza in G	30

Profondità	700 mm
Larghezza	750 mm
Peso	107 kg
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	2000 mm
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	al centro
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	28
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942570 100
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
	942570 125

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm

942570 200

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm

942570 300

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

942570 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm

942570 75

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm

940510 2000

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11