

**Garant****Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949018 8
GTIN	4062406073138
Classe articolo	91G

**Descrizione****Esecuzione:**

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

**Norma:**

**DIN 4547**

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 4547
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm

Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Altezza	1850 mm
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Larghezza	800 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Targhetta per nome	sì
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
cad. Armadietto altezza utile	370 mm
Profondità	520 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Numero di armadietti	8
Peso	76 kg
Per lucchetto	sì
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio a cassette di custodia

## Accessori

Maniglia girevole Modello R	914190 R
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 45 mm	085814 45
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica Ø Larghezza corpo 45 mm	085812 45
	085875 40

Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm

Zoccolo anteriore Modello 800

958737 800

Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm

085816 45

Zoccolo laterale Modello 520

958738 520